



## Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	130200 M6
GTIN	4045197066138
Tuoteluokka	12G

### Kuvaus

#### Malli:

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Varren nelikulmio  $\square$ : 4,9 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 5 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
Alkureiän $\varnothing$	5 mm
Kierteen $\varnothing$	6 mm
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	50 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin