

Garant**Käsikierretappi, erillinen Viimeistystappi, pinnoittamaton, M: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130180 M20
GTIN	4045197066053
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2,5 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm
Kierteen Ø	20 mm
Standardi	DIN 352
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	95 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	40 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta

Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		