

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M3,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130400 M3,5
GTIN	4045197066220
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstopissa pitkä ohjausosa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,6 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,9 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	2,9 mm
Kierteennousu	0,6 mm
Kierteen Ø	3,5 mm
Standardi	DIN 352
varren Ø D _s	4 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Varren nelikulmio □	3 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	7 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Etuviiste	A
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin