



Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M2,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	135730 M2,5
GTIN	4045197265234
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Erittäin vahva oikeakätinen lastu-ura parhaaseen lastunpoistoon. **Yhdensuuntaisesti kapeneva ohjauskierre.**

Etu:

Palautuksen yhteydessä vältetään lähes kokonaan lastujen tarttuminen ja siten hampaiden terien murtuminen.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 135732.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,45 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 50 mm

Varren Ø: 2,8 mm

Varren nelikulmio: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,05 mm

Tekninen kuvaus

Leikkauskulma	50 astetta
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	2,05 mm
Kierteennousu	0,45 mm
Kierteen Ø	2,5 mm

Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Varren Ø	2,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Varren nelikulmio	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2,5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	50 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen