

**Garant****Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 4X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130470 4X0,35
GTIN	4045197066879
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 4,5 mm

Varren nelikulmio  $\square$ : 3,4 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 3,65 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen $\varnothing$	4 mm
Alkureiän $\varnothing$	3,65 mm
Kierteennousu	0,35 mm
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Varren nelikulmio $\square$	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 2181
Kierteen syvyys	8 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M4×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		

Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin