

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135650 M10
GTIN	4045197077233
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Yhdensuuntaisesti kapeneva ohjauskierre.****Etu:**

Palautuksen yhteydessä vältetään lähes kokonaan lastujen tarttuminen ja siten hampaiden terien murtuminen.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	10 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,5 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	10 mm

Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	20 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	4 m/min	M

CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		