



Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	135730 M5
GTIN	4045197265272
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Erittäin vahva oikeakätinen lastu-ura parhaaseen lastunpoistoon. **Yhdensuuntaisesti kapeneva ohjauskierre.**

Etu:

Palautuksen yhteydessä vältetään lähes kokonaan lastujen tarttumisen ja siten hampaiden terien murtuminen.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 135732.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 70 mm

Varren Ø: 6 mm

Varren nelikulmio: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Leikkauskulma	50 astetta
Kierteen Ø	5 mm

Alkureiän Ø	4,2 mm
Standardi	DIN 371
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	70 mm
Varren nelikulmio	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	10 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	50 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen