



Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	135730 M6
GTIN	4045197265289
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Erittäin vahva oikeakätinen lastu-ura parhaaseen lastunpoistoon. **Yhdensuuntaisesti kapeneva ohjauskierre.**

Etu:

Palautuksen yhteydessä vältetään lähes kokonaan lastujen tarttumisen ja siten hampaiden terien murtuminen.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 135732.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 80 mm

Varren Ø: 6 mm

Varren nelikulmio: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	5 mm
Kierteennousu	1 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	6 mm

Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 371
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	80 mm
Varren nelikulmio	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	50 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen