



Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	135730 M12
GTIN	4045197265319
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Erittäin vahva oikeakätinen lastu-ura parhaaseen lastunpoistoon. **Yhdensuuntaisesti kapeneva ohjauskierre.**

Etu:

Palautuksen yhteydessä vältetään lähes kokonaan lastujen tarttumisen ja siten hampaiden terien murtuminen.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 135732.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 110 mm

Varren Ø: 9 mm

Varren nelikulmio: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,2 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Leikkauskulma	50 astetta
Kierteen Ø	12 mm

Alkureiän Ø	10,2 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Standardi	DIN 376
Varren Ø	9 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Varren nelikulmio	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	50 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen