

Garant**Kierreleuat, G: G1/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142060 G1/4
GTIN	4045197084651
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Kuusikulmaiset kierreleuat **ilman** vuolevaa etuleikkuuta; kierteen korjaukseen.

Käyttö:

Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille DIN ISO 228/1.

Standardi: DIN 382

Kierrettä/ tuuma: 19

Kierteen Ø: 13,16 mm

Avainkoko: 36 mm

Korkeus: 10 mm

Tekninen kuvaus

Avainkoko	36 mm
Korkeus	10 mm
Kierteen Ø	13,16 mm
Kierrettä/ tuuma	19
Kierteen koko	G1/4

Toleranssiluokka	A
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 382
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		