

**Garant**
**Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M3**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	135760 M3
GTIN	4045197077530
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus**
**Malli:**
**Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura.**

 Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	2,5 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen Ø	3 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	23 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	13 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		