

Garant**Kierreleuat, UNC: 8-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142520 8-32
GTIN	4045197084767
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,17 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 7 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	7 mm
Kierteen Ø	4,17 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Ulko-Ø	20 mm

Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNC
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		