

Garant
TKM-kalvin HPC-läpireikä, DLC, Nimellis-Ø DC: 18 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	164346 18
GTIN	4045197548726
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp²**.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Terien lkm Z: 6

Ø-alue: 17,21 - 18,2 mm

Terän pituus L_c: 25 mm

Ulkonema L₁: 97 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D_s: 18 mm

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	18 mm
Syöttö f alumiinivalussa	1,7 mm/kierr,
Varren toleranssi	h6
Ulkonema L ₁	97 mm
varren Ø D _s	18 mm
Kokonaispituus L	150 mm

Terän pituus L_c	25 mm
Ø-alue	17,21 - 18,2 mm
Terien lkm Z	6
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kalvin, kiinteät terät