

Garant**Kierreleuat, UNC: 1-8****Tilastiedot**

Tilausnumero	142520 1-8
GTIN	4045197084873
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 25,4 mm

Ulko-Ø: 55 mm

Korkeus: 22 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	25,4 mm
Korkeus	22 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Ulko-Ø	55 mm

Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNC
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		