

Garant
TKM-kalvin HPC-läpireikä, DLC, Nimellis-Ø DC: 4,5 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	164346 4,5
GTIN	4045197548511
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp²**.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Terien lkm Z: 4

Ø-alue: 4,21 - 4,7 mm

Terän pituus L_c: 12 mm

Ulkonema L₁: 34 mm

Kokonaispituus L: 75 mm

Terien lkm Z: 4

varren Ø D_s: 6 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f alumiinivalussa	0,6 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	4,5 mm
Ulkonema L ₁	34 mm
Varren toleranssi	h6
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	75 mm

Terän pituus L_c	12 mm
Ø-alue	4,21 - 4,7 mm
Terien lkm Z	4
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kalvin, kiinteät terät