

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 8X0,75****Tilastiedot**

Tilausnumero	130470 8X0,75
GTIN	4045197066947
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mm

Varren nelikulmio \square : 4,9 mm

Alkureiän \varnothing : 7,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen \varnothing	8 mm
Alkureiän \varnothing	7,2 mm
Kierteennousu	0,75 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 2181
Kierteen syvyys	16 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M8×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin