

**Garant****Kierreleuat, UNF: 12-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142620 12-28
GTIN	4045197084897
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

**Käyttö:**

**UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 5,49 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 7 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	5,49 mm
Korkeus	7 mm
Kierrettä/ tuuma	28
Ulko-Ø	20 mm

Kierteen koko	12-28 UNF
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		