

**Garant****Kierreleuat, G: G1.1/4****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 142060 G1.1/4 |
| GTIN         | 4045197084705 |
| Tuoteluokka  | 11K           |

**Kuvaus****Malli:**

**Kuusikulmaiset** kierreleuat **ilman** vuolevaa etuleikkuuta; kierteen korjaukseen.

**Käyttö:**

**Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille** DIN ISO 228/1.

Standardi: DIN 382

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 41,91 mm

Avainkoko: 70 mm

Korkeus: 20 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Korkeus          | 20 mm    |
| Avainkoko        | 70 mm    |
| Kierteen Ø       | 41,91 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 11       |
| Kierteen koko    | G1.1/4   |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Toleranssiluokka | A           |
| Leikkaussuunta   | Oikea       |
| Kierretyyppi     | G           |
| Kylkikulma       | 55 astetta  |
| Lastuava aine    | HSS         |
| Standardi        | DIN 382     |
| Tuotetyyppi      | Kierreleuat |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin |                |           |
| CuZn                           | sopii rajoituksin |                |           |
| Öljy                           | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                |           |