

Garant
TKM-kalvin HPC-läpireikä, DLC, Nimellis-Ø DC: 5 mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 164346 5 |
| GTIN | 4045197548528 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp²**.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Terien lkm Z: 4

Ø-alue: 4,71 - 5,2 mm

Terän pituus L_c: 12 mm

Ulkonema L₁: 35 mm

Kokonaispituus L: 75 mm

Terien lkm Z: 4

varren Ø D_s: 6 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---------------|
| Varren toleranssi | h6 |
| Nimellis-Ø D _c | 5 mm |
| Syöttö f alumiinivalussa | 0,8 mm/kierr, |
| Ulkonema L ₁ | 35 mm |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 75 mm |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Terän pituus L_c | 12 mm |
| Ø-alue | 4,71 - 5,2 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Pinnoitus | DLC |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | W |
| Sisäjähdytys | kyllä, 25 baaria |
| Varsi | DIN 6535 HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kalvin, kiinteät terät |