

Garant**Kierreleuat, UNC: 5/16-18****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 142520 5/16-18 |
| GTIN | 4045197084804 |
| Tuoteluokka | 11K |

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 7,94 mm

Ulko-Ø: 25 mm

Korkeus: 9 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------|
| Kierrettä/ tuuma | 18 |
| Kierteen Ø | 7,94 mm |
| Korkeus | 9 mm |
| Ulko-Ø | 25 mm |

| | |
|------------------|-------------|
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyyppi | UNC |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | EN 22568 |
| Toleranssiluokka | 2A |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |