

Garant**Kierreleuat, UNF: 1/4-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142620 1/4-28
GTIN	4045197084903
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 6,35 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 7 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	7 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Kierrettä/ tuuma	28
Ulko-Ø	20 mm

Kierteen koko	1/4-28 UNF
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		