

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 9X1****Tilastiedot**

Tilausnumero	130470 9X1
GTIN	4045197066961
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren $\varnothing D_s$: 7 mm

Varren nelikulmio \square : 5,5 mm

Alkureiän \varnothing : 8 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän \varnothing	8 mm
Kierteen \varnothing	9 mm
Kierteennousu	1 mm
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio \square	5,5 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 2181
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M9×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		

GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin