

**Garant****Kierreleuat, UNF: 5/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142620 5/16-24
GTIN	4045197084910
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

**Käyttö:**

**UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	7,94 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Korkeus	9 mm
Ulko-Ø	25 mm
Kierteen koko	5/16-24 UNF
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNF

Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		