

HOLEX®**Kierreleukasarja HSS, Metrisille kierteille: M3-12****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 142720 M3-12 |
| GTIN | 4045197592156 |
| Tuoteluokka | 12K |

Kuvaus**Malli:**

Kierreleukasarja **HSS**, 7 osaa (M3–M12) kotelossa.

Sisältö:

Kussakin 1 kierreleuka nro 140320 koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|------------|
| metrisille kierteille | M3-12 |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | EN 22568 |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |

