

Garant**Kierreleuat, BSW-LH: W9/16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141550 W9/16
GTIN	4045197084538
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

Whitworth-kierteille BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	12
Korkeus	14 mm
Kierteen Ø	14,29 mm
Ulko-Ø	38 mm
Kierteen koko	W9/16
Leikkaussuunta	Oikea
Toleranssiluokka	keskikova

Kierretyyppi	BSW
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		