

Garant**Kierreleuat, UNF: 3/8-24****Tilastiedot**

Tilausnumero	142620 3/8-24
GTIN	4045197084927
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	24
Kierteen Ø	9,53 mm
Korkeus	11 mm
Ulko-Ø	30 mm
Kierteen koko	3/8-24 UNF
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNF

Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		