

Garant**Kierreleuat, UNF: 7/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142620 7/16-20
GTIN	4045197084934
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 11,11 mm

Ulko-Ø: 30 mm

Korkeus: 11 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	11 mm
Kierteen Ø	11,11 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Ulko-Ø	30 mm

Kierteen koko	7/16-20 UNF
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		