

Garant**Kierreleuat, UNC: 1/2-13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142520 1/2-13
GTIN	4045197084835
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkausuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Korkeus	14 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Kierrettä/ tuuma	13
Ulko-Ø	38 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNC
Kylkikulma	60 astetta

Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		