

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 30X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130470 30X1,5
GTIN	4045197067289
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren $\varnothing D_s$: 22 mm

Varren nelikulmio \square : 18 mm

Alkureiän \varnothing : 28,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen \varnothing	30 mm
Alkureiän \varnothing	28,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm
varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	18 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 2181
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M30×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpereiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin