

**Garant****Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, G: G2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130550 G2
GTIN	4045197067685
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

**Käyttö:**

**Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 59,61 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 57 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	57 mm
Kierteen Ø	59,61 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kierteennousu	2,309 mm
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	45 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio $\square$	35 mm
Kierteen syvyys	119,22 mm
Kierteen koko	G2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5157
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		

Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin