

Garant
Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, G: G1/4

Tilaustiedot

Tilausnumero	130550 G1/4
GTIN	4045197067609
Tuoteluokka	11G

Kuvaus
Malli:

2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 19

Kierteen Ø: 13,16 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,8 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	19
Kierteennousu	1,337 mm
Kierteen Ø	13,16 mm
Alkureiän Ø	11,8 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	11 mm

Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen syvyys	26,32 mm
Kierteen koko	G1/4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5157
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		

Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin