

**Garant****Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 6X0,75****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130470 6X0,75 |
| GTIN         | 4045197066916 |
| Tuoteluokka  | 11G           |

**Kuvaus****Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Varren nelikulmio  $\square$ : 4,9 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 5,2 mm

**Tekninen kuvaus**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Alkureiän $\varnothing$     | 5,2 mm   |
| Kierteennousu               | 0,75 mm  |
| Kierteen $\varnothing$      | 6 mm     |
| varren $\varnothing D_s$    | 6 mm     |
| Kokonaispituus L            | 50 mm    |
| Varren nelikulmio $\square$ | 4,9 mm   |
| Toleranssiluokka            | ISO 2 6H |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Lastuava aine          | HSS                       |
| Standardi              | DIN 2181                  |
| Kierteen syvyys        | 12 mm                     |
| Kierretyyppi           | MF                        |
| Kierteen koko          | M6×0,75                   |
| Pinnoitus              | pinnoittamaton            |
| Kylkikulma             | 60 astetta                |
| Kierrenormi            | DIN 13                    |
| Etuviiste              | C                         |
| Etuviiste              | D                         |
| Varsi                  | Lieriövarsi, h9           |
| Sisäjähdytys           | ei                        |
| Käyttö poraustavalla   | enintään 3×D pohjareiällä |
| Käyttö poraustavalla   | enintään 3×D läpäreiällä  |
| Leikkaussuunta         | Oikea                     |
| Kierrettyökalun tyyppi | Käsikierretappi           |
| Värirenkas             | ilman                     |
| Tuotetyyppi            | Kierretappi               |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                | sopii rajoituksin |                |           |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin |                |           |
| Alu > 10% Si                  | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| GG(G)                         | sopii rajoituksin |                |           |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Uni   | soveltuu          |
| Öljy  | soveltuu          |
| kuiva | sopii rajoituksin |