

PRYOR**Kirjainmeistisarja, 27 osaa Peilikirjasimet A – Z, &, Kirjasinkorkeus: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085440 4
GTIN	5022044007611
Tuoteluokka	08W

Kuvaus**Malli:**

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.

Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

Peilikirjasimet; lyöty merkki näkyy työkappaleessa peilikuvana (muottien valmistus).

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm²**.

Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	70 mm
Varren paksuus	9,5
Kirjasinkorkeus	4 mm

Tuotetyyppi

Käsileimasimet

Tarvikkeet

Leimasinpidin Tyyppi GRIP

085475 GRIP