

**Garant****Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, G: G3/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130550 G3/8
GTIN	4045197067616
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

**Käyttö:**

**Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 19

Kierteen Ø: 16,66 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	16,66 mm
Kierrettä/ tuuma	19
Alkureiän Ø	15,25 mm
Kierteennousu	1,337 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen syvyys	49,98 mm
Kierteen koko	G3/8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5157
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		

Ölly	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin