

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 25X1,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130470 25X1,5 |
| GTIN | 4045197067227 |
| Tuoteluokka | 11G |

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren $\varnothing D_s$: 18 mm

Varren nelikulmio \square : 14,5 mm

Alkureiän \varnothing : 23,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|---------|
| Kierteennousu | 1,5 mm |
| Alkureiän \varnothing | 23,5 mm |
| Kierteen \varnothing | 25 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 18 mm |
| Kokonaispituus L | 90 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 14,5 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | DIN 2181 |
| Kierteen syvyys | 50 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M25×1,5 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Etuviiste | D |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpäreiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalan tyyppi | Käskierretappi |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | | |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| GG(G) | sopii rajoituksin |
| Uni | soveltuu |
| Öljy | soveltuu |
| kuiva | sopii rajoituksin |