

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, BSW-LH: W1/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130670 W1/8
GTIN	4045197067814
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

Whitworth-kierteille BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 3,18 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	3,18 mm
Kierteennousu	0,635 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Alkureiän Ø	2,5 mm
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio \square	2,7 mm
Kierteen syvyys	6,36 mm
Kierteen koko	W1/8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	BSW
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 351
Etuviiste	C
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin