

Garant**Käsikierretappi Viimeistystappi, pinnoittamaton, G: G1/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130560 G1/2
GTIN	4045197067722
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Käyttö:****Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 20,96 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 19 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	20,96 mm
Alkureiän Ø	19 mm
Kierteenousu	1,814 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Kierteen syvyys	41,92 mm

Kierteen koko	G1/2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5157
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		