



## Konekierretappi HSS-E muoto C, TiCN, M: M3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	135955 M3
GTIN	4045197649591
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).

Vaadittaessa erityistä kovuutta ja sitkeyttä.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 3,5 mm

Varren nelikulmio  $\square$ : 2,7 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 2,5 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen $\varnothing$	3 mm
Terien lkm Z	2
Alkureiän $\varnothing$	2,5 mm
Lastu-urien määrä	2
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyppi	Kierretappi