

**Garant****VC.T 110304, Laji: HU7315-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VC.T 110304 HU7315-1 Laji: HU7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 600 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G

Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 110304
Laji	HU7315-1
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AF
Pinnoitus	pinnoittamaton
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä