

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, G: G3/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130550 G3/4
GTIN	4045197067647
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 26,44 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	14
Kierteen Ø	26,44 mm
Alkureiän Ø	24,5 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	20 mm

Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteen syvyys	79,32 mm
Kierteen koko	G3/4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5157
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		

Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin