



Konekierretappi HSS-E muoto C, TiCN, M: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	135955 M4
GTIN	4045197649607
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Muoto C (2–3 kierteen etuviiste).

Vaadittaessa erityistä kovuutta ja sitkeyttä.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren $\varnothing D_s$: 4,5 mm

Varren nelikulmio \square : 3,4 mm

Alkureiän \varnothing : 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	2
Terien lkm Z	2
Kierteen \varnothing	4 mm
Alkureiän \varnothing	3,3 mm
Kierteennousu	0,7 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kokonaispituus L	63 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyppi	Kierretappi