

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, BSW-LH: W3/16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130670 W3/16
GTIN	4045197067838
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

Whitworth-kierteille BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 4,76 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 5,5 mm

Varren nelikulmio □: 4,3 mm

Alkureiän Ø: 3,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	24
Alkureiän Ø	3,6 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierteen Ø	4,76 mm
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	5,5 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio \square	4,3 mm
Kierteen syvyys	9,52 mm
Kierteen koko	W3/16
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	BSW
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 351
Etuviiste	C
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin