

Garant**Käsikierretappi Viimeistystappi, pinnoittamaton, G: G1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130560 G1
GTIN	4045197067746
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Käyttö:**

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 33,25 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,75 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	11
Kierteen Ø	33,25 mm
Alkureiän Ø	30,75 mm
Kierteennousu	2,309 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	25 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Kierteen syvyys	66,5 mm

Kierteen koko	G1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5157
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		