

Garant**VC.T 160404, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160404 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 160404
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 600 m/min
Laji	HU7315-1
Pinnoitus	pinnoittamaton

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Toleranssi	G
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	AF
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys a _p	0,05 - 1,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä