

**Garant****VC.T 160408, Laji: HU7315-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VC.T 160408 HU7315-1 Laji: HU7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

Toleranssi	G
Syöttö $f$	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AF
Laji	HU7315-1
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 160408
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,05 - 1,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä