



Konekierretappi HSS-E muoto E, TiN, M: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	136150 M10
GTIN	4045197078186
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.

Muoto E (1,5–2 kierteen etuviiste).

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suosittelut seuraajatuotteet ovat 135960 – 136158.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 100 mm

Varren \varnothing : 10 mm

Varren nelikulmio: 8 mm

Alkureiän \varnothing : 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen \varnothing	10 mm
Alkureiän \varnothing	8,5 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371

Varren Ø	10 mm
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Varren nelikulmio	8 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	E
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä