

Garant**Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, G: G1.1/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 41,91 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_g: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 39,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	41,91 mm
Kierteennousu	2,309 mm
Alkureiän Ø	39,5 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio \square	24 mm
Kierteen syvyys	83,82 mm
Kierteen koko	G1.1/4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5157
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		

Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin