



Konekierretappi HSS-E muoto E, TiN, M: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	136150 M20
GTIN	4045197078216
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.

Muoto E (1,5–2 kierteen etuviiste).

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suosittelut seuraajatuotteet ovat 135960 – 136158.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 140 mm

Varren Ø: 16 mm

Varren nelikulmio: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	17,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	20 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	2,5 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 376

Varren Ø	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	140 mm
Varren nelikulmio	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	E
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä