

Garant**Lyhyet kierretapit pohjarei'ille + alkureikäkierukkaporat, Metrisille kierteille: M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	146350 M3-12
GTIN	4045197085108
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Työkalut nousevat koteloä avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.

Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 134650 ja kierukkapora nro 114150

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 – M12
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 352
Tuotetyyppi	Kierretappi

Tarvikkeet

Konekierretappilyhyt M M3	134650 M3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114150 2,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114150 5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2	114150 10,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114150 6,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114150 4,2
Konekierretappilyhyt M M6	134650 M6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114150 3,3
Konekierretappilyhyt M M4	134650 M4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Konekierretappilyhyt M M10	134650 M10
Konekierretappilyhyt M M8	134650 M8
Konekierretappilyhyt M M5	134650 M5
Konekierretappilyhyt M M12	134650 M12
Kotelo, tyhjä Tyyppi 3	146960 3