



## Konekierretappi HSS-E muoto E, TiN, M: M3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	136150 M3
GTIN	4045197078131
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.

**Muoto E** (1,5–2 kierteen etuviiste).

#### Huomautus:

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

**Suosittelut seuraajatuotteet ovat 135960 – 136158.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 56 mm

Varren  $\varnothing$ : 3,5 mm

Varren nelikulmio: 2,7 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 2,5 mm

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen $\varnothing$	3 mm
Alkureiän $\varnothing$	2,5 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 371

Varren Ø	3,5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	56 mm
Varren nelikulmio	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	E
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä